

A megbízható Implantátum értéke

A cochleáris implantátum kiválasztása egy életre szóló döntés lehet. A MED-EL cochleáris implantátummal mindig megbízható hallást kap. Az implantátum nagyobb megbízhatósága a további műtétek alacsonyabb kockázatához és nagyobb elégedettséghez vezethet.


A kumulatív túlélési arány (CSR) azt méri, hogy az egyes implantátum modellek mennyire megbízhatóak az idő múlásával. Például a hét éven belüli 99%-os CSR azt jelenti, hogy 99% annak a valószínűsége, hogy a cochleáris implantátum hét év elteltével is továbbra is előnyökkel jár.



A MED-EL COCHLEÁRIS IMPLANTÁTUM megbízhatósága

A MED-EL megbízhatósági jelentései megfelelnek az ISO 5841-2:2014 nemzetközi szabványnak^[4] és a cochleáris implantátumok meghibásodásáról és explantációjáról szóló európai konszenzusban meghatározott elveknek.^[5]

A 2006 óta gyártott legújabb generációs titán implantátumok összesített túlélési aránya meghaladja a 99%-ot, így a MED-EL vezető szerepet tölt be a cochleáris implantátumok megbízhatóságában.^{[1][2][3]}



MED-EL, 2025. január 2-i nyilvántartásban szereplő adatok

Megbízható hallás a mindennapokban

Tevékenységek

Nemcsak implantátumainkat terveztük kiemelkedő megbízhatóságra. Hangprocesszorainkat is. Működő külső hangprocesszorra van szüksége ahhoz, hogy implantátummal hallhasson. A megbízható hangprocesszorral Ön vagy szerette megbízható hallást biztosít a mindennapi tevékenységekhez.




Megbízható hangprocesszorok

Legújabb generációs hangprocesszoraink bizonyítottan kiemelkedő megbízhatósággal rendelkeznek. Valójában az összes hangprocesszorunk átlagos havi javítási aránya^[20] alacsony.^[3]

Ha egy hangprocesszor átlagos havi javítási aránya 0,32%, az azt jelenti, hogy a világon eladott 10 000 hangprocesszorból átlagosan havonta 32 hangprocesszort küldtek vissza javításra a lefedett időszak végéig.

Átlagos havi javítási arány



Biztonságosan a helyén maradásra optimalizálva

A hangprocesszor megtartása fontos, és gyakran figyelmen kívül hagyják. A MED-EL hangprocesszorokat úgy optimalizáltuk, hogy biztonságosan a helyükön maradjanak az egyedülálló S-Vector mágneses technológiának köszönhetően. Az új S-Vector mágnes 25%-kal erősebb, így biztos lehet benne, hogy a hangprocesszor nem esik le – különösen, ha szereti a sportokat, például a futást vagy az úszást, vagy olyan munkája van, ahol gyakran hirtelen megmozdítja a fejét.

